

# PHILIPS

## Wentylator sufitowy Atlas LED

Wentylatory sufitowe z oświetleniem

2700–6500K

Nikiel

Z możliwością przyciemniania; pilot do sterowania światłem; regulowana biel

8721103096081



## Wentylator sufitowy z chowanymi łopatkami i regulowanym światłem LED z możliwością przyciemniania

Wentylator sufitowy Philips Bliss LED z chowanymi łopatkami zapewnia jasne, komfortowe i stylowe wnętrze przez cały dzień i przez cały rok. Dzięki aerodynamicznej konstrukcji łopatek, silnemu strumieniowi powietrza i dwóm kierunkom obrotu wentylator gwarantuje stałą wydajność, skutecznie chłodzi latem i efektywnie cyrkuluje powietrze zimą. Cichy silnik nie zakłóca snu ani koncentracji, a stabilny montaż na suficie i idealnie wyważone łopatki minimalizują drgania. Oświetlenie zapewnia wysoką jakość światła i elastyczność typowe dla produktów Philips. Stwórz idealny nastrój na każdą okazję dzięki opcji płynnego przyciemniania do 5% oraz regulowanej barwie światła od ciepłej bieli 3000 K do chłodnego światła dziennego 6500 K. Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

#### **Łatwa konfiguracja**

- Łatwa instalacja

#### **Najwyższa jakość**

- Cicha praca

#### **Sterowanie**

- Płynna regulacja nastroju oświetlenia
- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

#### **Trwałość**

- Mocny przepływ powietrza
- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza

# Zalety

## Łatwa instalacja

Nowa konstrukcja mechaniczna skraca proces instalacji z 16 do zaledwie 8 kroków, oszczędzając czas i wysiłek

## Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

## Płynna regulacja nastroju oświetlenia

Wentylatory sufitowe Philips z oświetleniem LED oferują płynne przyciemnianie do 5% oraz regulowaną barwę bieli od ciepłej (3000 K) po chłodne światło dzienne (6500 K), umożliwiając stworzenie idealnej atmosfery na każdą chwilę

## Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

## Mocny przepływ powietrza

Wentylator sufitowy szybko i skutecznie chłodzi dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz zoptymalizowanej konstrukcji łopatek, zapewniającej silny przepływ powietrza

## Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

## Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Nikiel
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 128

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 310 mA
- Przepływ wentylatora: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora: 285

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 6,2 kg
- Całkowita wysokość: 305 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500 @4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103096081
- Waga netto: 6,2 kg
- Waga brutto: 9,86 kg
- Wysokość: 29,1 cm
- Długość: 55,9 cm
- Szerokość: 55,9 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.233

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.