

PHILIPS

Wentylator sufitowy Velyx
LED 32 W (wentylator) +
24 W (lampa)

Wentylatory sufitowe z
oświetleniem

3000/4300/6500K

Czarny

Pilot zdalnego sterowania;
SceneSwitch; regulowania biel

8721103096883



Cicha cyrkulacja powietrza z regulowaną barwą białego światła od ciepłej do chłodnej

Wentylator sufitowy Philips Velyx/Civx LED rozjaśni wnętrze i zapewni przyjemny strumień chłodzącego powietrza. Wybierz jedną z sześciu prędkości wentylatora — do maksymalnego strumienia powietrza 150 m³/min — aby dopasować działanie do każdej sytuacji w domu. Dwustronne łopatki z wytrzymałej sklejki zachowują swój kształt nawet po tysiącach godzin użytkowania. Wystarczy odwrócić łopatki, aby zmienić kolor — z białego na jasne drewno lub z czarnego na ciemne drewno. Natychmiast zmień nastrój dzięki opcji płynnego przyciemniania do 10% oraz trzem odcieniom białego światła: ciepłej bieli 3000 K, chłodnej bieli 4500 K i chłodnemu światłu dziennemu 6500 K. Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

Łatwość obsługi

- Dwustronne łopatki

Sterowanie

- Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

Trwałość

- Dwa kierunki przepływu powietrza
- Komfortowy przepływ powietrza

Bezpieczeństwo i trwałość

- Zachowanie pierwotnego kształtu łopatek
- Bezpieczna konstrukcja na lata

Zalety

Dwustronne łopatki

Wybór łopatek z białą i jasną stroną drewnianą lub czarną i ciemną stroną drewnianą; wystarczy obrócić łopatki, aby natychmiast zmienić kolor

Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

Wentylatory sufitowe Philips z oświetleniem LED zapewniają płynne przyciemnianie do 10%; do wyboru ciepłe światło białe (3000 K), chłodne światło białe (4300 K) oraz chłodne światło dzienne (6500 K), aby łatwo dopasować nastrój do każdej chwili

Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

Komfortowy przepływ powietrza

Wentylator sufitowy zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz maksymalnemu przepływowi powietrza 170 m³/min

Zachowanie pierwotnego kształtu łopatek

Łopatki wykonane z wytrzymałej sklejki zachowują swój pierwotny kształt i nie ulegają odkształceniom nawet po tysiącach godzin użytkowania

Bezpieczna konstrukcja na lata

Jednorazowa instalacja wentylatora sufitowego Philips z oświetleniem LED zapewnia wieloletni, bezpieczny komfort; zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa chroni przed porażeniem prądem, pożarem i codziennym zużyciem

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000–4300–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 104

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Zdalne sterowanie, SceneSwitch, Regulowany odcień białego światła

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 260 mA
- Przepływ wentylatora: 10 200 m³/h
- Wydajność wentylatora: 318

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 4,3 kg
- Całkowita wysokość: 340 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 1 320 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2500@4300K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Białe regulowane (ciepła biel, naturalna biel i chłodna biel na przełączniku)
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochrony: Klasa I – Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103096883
- Waga netto: 4,3 kg
- Waga brutto: 4,3 kg
- Wysokość: 19,9 cm
- Długość: 27,6 cm
- Szerokość: 65,5 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.255

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.