

PHILIPS

Wentylator sufitowy Solr LED

Wentylatory sufitowe z oświetleniem

2700–5500 K

Biała

Z możliwością przyciemniania; pilot do sterowania światłem; regulowana biel

8721103103130



Wentylator sufitowy z chowanymi łopatkami i regulowanym światłem LED z możliwością przyciemniania

Wentylator sufitowy Philips [Tyrl /Solr] LED z chowanymi łopatkami rozjaśni wnętrze i zapewni przyjemny strumień chłodzącego powietrza. Wybierz jedną z sześciu prędkości wentylatora — do maksymalnego strumienia powietrza 150 m³/min — aby dopasować działanie do każdej sytuacji w domu. Dwustronne łopatki z wytrzymałej sklejki zachowują swój kształt nawet po tysiącach godzin użytkowania. Wystarczy odwrócić łopatki, aby zmienić kolor — z białego na jasne drewno lub z czarnego na ciemne drewno. Natychmiast zmień nastrój dzięki opcji płynnego przyciemniania do 10% oraz trzem odcieniom białego światła: ciepłej bieli 2700 K, chłodnej bieli 4000 K i jasnemu światłu dziennemu 5500 K. Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

Najwyższa jakość

- Cicha praca

Sterowanie

- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania
- Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

Trwałość

- Mocny przepływ powietrza
- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza

Bezpieczeństwo i trwałość

- Bezpieczna konstrukcja na lata

Zalety

Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

Wentylatory sufitowe Philips z oświetleniem LED zapewniają płynne przyciemnianie do 10%; do wyboru ciepłe światło białe (3000 K), chłodne światło białe (4300 K) oraz chłodne światło białe (6500 K), aby łatwo dopasować nastrój do każdej chwili

Mocny przepływ powietrza

Wentylator sufitowy szybko i skutecznie chłodzi dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz zoptymalizowanej konstrukcji łopatek, zapewniającej silny przepływ powietrza

Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

Bezpieczna konstrukcja na lata

Jednorazowa instalacja wentylatora sufitowego Philips z oświetleniem LED zapewnia wieloletni, bezpieczny komfort; zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa chroni przed porażeniem prądem, pożarem i codziennym zużyciem

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–5500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 128

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 330 mA
- Przepływ wentylatora: 7 980 m³/h
- Wydajność wentylatora: 249

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 5,3 kg
- Całkowita wysokość: 38 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500 @4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103103130
- Waga netto: 5,3 kg
- Waga brutto: 8,9 kg
- Wysokość: 29,4 cm
- Długość: 55,7 cm
- Szerokość: 55,7 cm

