

PHILIPS

Kinkiety Zyren 24,5
W

UltraEfficient Solar

3000 K

Czarny

Dual Brightness; od zmierzchu
do świtu; czujnik; solarna;
wodoodporna



8721103105431



Silne światło, trwała jakość

Solarna oprawa bezpieczeństwa Philips Zyren UltraEfficient emituje intensywne białe światło o strumieniu 4000 lumenów, oświetlając przestrzeń wokół budynku po zmroku. Zapewnia spokój i większe poczucie bezpieczeństwa. Zaawansowany czujnik ruchu PIR o szerokim zasięgu wykrywa ruch w promieniu 8 m w kierunku radialnym i 16 m w kierunku stycznym, bez martwych stref. Obracana głowica umożliwia skierowanie światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, a przełomowa technologia UltraEfficient zapewnia do 4 nocy światła po pełnym naładowaniu. Tryb pracy od zmierzchu do świtu i podwójna jasność zwiększają efektywność energetyczną oraz gwarantują światło zawsze wtedy, gdy jest potrzebne. Klasa szczelności IP65 i solidna konstrukcja z hartowanego szkła oraz odpornych na pęknięcie materiałów sprawiają, że Philips Zyren sprawdza się w niemal każdych warunkach pogodowych. Dostępna w kolorze czarnym lub białym, w barwie ciepłej (3000 K) lub neutralnej dziennej (5000 K).

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Garaż, Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Podwójna jasność, Od zmierzchu do świtu, Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 24,5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,09 kg
- Całkowita wysokość: 16 mm
- Całkowita długość: 22 mm
- Całkowita szerokość: 17 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4000/50
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: DC 8
- Kod IP: IP65 | Pyłoszczelne, strugoodporne
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103105431
- Waga netto: 1,09 kg
- Waga brutto: 1,29 kg
- Wysokość: 22 cm
- Długość: 23,5 cm
- Szerokość: 20 cm



Data wydania: 2026-04-18
Wersja: 0.217

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com