

# PHILIPS

Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach Kyna 3,8 W

Zewnętrzne oświetlenie solarne

2700 K

Czarny

Dual Brightness; od zmierzchu do świtu; czujnik; solarna; wodoodporna



8721103105615



## Lampa ogrodowa z panelem słonecznym nadająca się do użytku przez cały rok

Lampa stojąca Philips Kyna to niezawodna lampa solarna, która ma lepszą trwałość, zużywa mniej energii i wspiera zrównoważony rozwój.

### Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Energia słoneczna
- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

### Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

### Wyjątkowość oprawy

- Światło o podwójnej jasności

8721103105615

**Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K


# Zalety

## Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

## Energia słoneczna



Lampy solarne Philips zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu zgromadzonej energii słonecznej i zapewnieniu oświetlenia na długi czas. Całkowity brak poboru prądu pozwala zmniejszyć rachunki i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym nastrojowym oświetleniem domu.

## Materiały najwyższej jakości



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.


## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Światło o podwójnej jasności

Stwórz zmienny i atrakcyjny nastrój dzięki funkcji podwójnej jasności. Światło przyciemnia się w stanie bezczynności i automatycznie rozjaśnia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zapewniając odpowiedni poziom światła wtedy, gdy jest to potrzebne.

**Ciepłe światło białe 2700 K**

Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta

oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

## Dane techniczne

**Właściwości źródła światła**

- Ściemnialna: Nie

**Stylistyka i wykończenie**

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

**Trwałość**

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

**Ochrona środowiska**

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

**Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie**

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

**Właściwości światła**

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

**Różne**

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Podwójna jasność, Od zmierzchu do świtu, Czujnik, Solarne, Wodoodporne

**Zużycie energii**

- Moc: 3,8 W
- Moc: 3,8 W

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,431 kg
- Całkowita wysokość: 67 mm
- Całkowita długość: 14 mm
- Całkowita szerokość: 14 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400/10
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: DC 4
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

#### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103105615
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,61 kg
- Wysokość: 37,5 cm
- Długość: 18,5 cm
- Szerokość: 14,5 cm



Data wydania:  
2026-04-29  
Wersja: 0.167

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.