

PHILIPS

Inteligentna taśma LED
RGBIC, 5 m, Type C,
Connected by WiZ

Oświetlenie Smart LED

Wielokolorowe efekty świetlne

Statyczne i dynamiczne tryby
światła

Wszechstronne do przycięcia



8721103111418



Kolory w ruchu

Wszechstronna taśma LED RGBIC zapewnia olśniewające wielokolorowe efekty – od dynamicznej tęczy i płynnych przejść kolorów po migoczące aranżacje świetlne. Tworzy nastrój w każdym pomieszczeniu dzięki szerokiej gamie statycznych i dynamicznych trybów światła w żywych kolorach. Elastyczna konstrukcja umożliwia przycięcie taśmy i dopasowanie jej do niemal każdej przestrzeni, ułatwiając montaż na meblach, wzdłuż ścian lub pod szafkami. Odciętych fragmentów nie można ponownie podłączyć. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ i pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja
- Łatwa instalacja

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Synchronizacja z muzyką

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Wielokolorowe światło
- Wyróżnione kolory

Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja




1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Łatwa instalacja



Wygina się i przycina tak, aby dopasować ją do każdej przestrzeni. Dwustronna taśma samoprzylepna i akcesoria montażowe ułatwiają stabilne mocowanie.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Synchronizacja z muzyką




Poczuj rytm z funkcją Music Sync. Łatwa synchronizacja światła z ulubioną muzyką przy użyciu mikrofonu w smartfonie.

Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Wielokolorowe światło



Ta taśma LED może wyświetlać różne kolory jednocześnie, tworząc efektowne wielokolorowe efekty świetlne, takie jak płynąca tęcza czy migoczące iskry.

Wyraziste kolory



Do wyboru są miliony wyrazistych kolorów, które tworzą oświetlenie nastrojowe dopasowane do każdej chwili.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: < 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywkowy

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 75 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 15,3
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,215 kg
- Całkowita wysokość: 0,21 mm
- Całkowita długość: 500 mm
- Całkowita szerokość: 1 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
- Źródło światła w zestawie: 18
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103111418
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,3 kg
- Wysokość: 13,7 cm
- Długość: 8,2 cm
- Szerokość: 13,9 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.218

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com