

PHILIPS

Oprawa podtynkowa
Meson 190 mm

Lampy wpuszczane

3000 K

Czarny

8721103131379



Komfortowe światło LED, które nie jest męczące dla oczu

Dzięki solidnej konstrukcji i optymalnej wydajności lampa biurkowa Philips LED Performance to doskonała oprawa oświetleniowa, która wniesie jakość i blask do każdego pomieszczenia w Twoim domu. Komfortowe światło, które nie jest męczące dla oczu.

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zmniejszone odbłaski. Większy komfort.

Światło komfortowe dla oczu

- Jasne, a jednocześnie przyjemne światło powstaje dzięki sprawdzonej technologii EyeComfort. Lampy LED zaprojektowano tak, aby minimalizować olśnienie i migotanie, zapewniając maksymalny komfort widzenia i idealną atmosferę w domu i wokół niego.

Zalety

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Światło EyeComfort z optyką z przeplotem

Technologia optyki z przeplotem poprawia ogólne wrażenia świetlne w codziennym życiu. Mikrosoczewki z nadrukowanymi wzorami 3D, które pomagają rozproszyć światło, zapewniają równomierny rozkład światła i znacznie zmniejszają odbłaski. Taki rodzaj oświetlenia emituje nie tylko miękkie i równomierne światło, które zapewnia większy komfort Twoim oczom, ale także sprytnie rozprasza promienie świetlne, aby uzyskać mniej rażący blask w oświetlanym obszarze.

Światło komfortowe dla oczu

Jasne, a jednocześnie przyjemne światło powstaje dzięki sprawdzonej technologii EyeComfort. Lampy LED zaprojektowano tak, aby minimalizować olśnienie i migotanie, zapewniając maksymalny komfort widzenia i idealną atmosferę w domu i wokół niego.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Nie

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 7 500
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 100
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 70

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,15443 kg
- Długość otworu: 17,5 cm
- Szerokość otworu: 17,5 cm
- Odległość od wgłębienia: 12 mm
- Całkowita wysokość: 35 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 190 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1400
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103131379
- Waga netto: 0,15 kg
- Waga brutto: 0,21 kg
- Wysokość: 19,7 cm
- Długość: 4,5 cm
- Szerokość: 19,5 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.157

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.