

PHILIPS

Żarówka filamentowa
Filament bulb matowa 100
W A60 E27 — zestaw 6 szt.

LED

2700 K

1535 lm

50 000 godz.



8721103134813



Żarówka UltraEfficient, nasza najbardziej energooszczędna żarówka LED

Żarówki Philips LED zapewniają komfortowe światło, wyjątkową trwałość wynoszącą 50 000 godzin oraz natychmiastową znaczną oszczędność energii. Mniej wymian, więcej światła i trwałości każdego dnia.

Zaprojektowany tak, aby działać dłużej i zużywać mniej energii

- Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Właściwy wybór dla wysokiej jakości światła

- 5-letnia gwarancja

Zalety

Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat



Unikaj kłopotów związanych z częstą wymianą żarówek. Dzięki trwałości wynoszącej nawet 50 000 godzin nasze żarówki LED UltraEfficient działają 3,5 raza dłużej niż standardowe żarówki Philips LED, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałym rozwiązaniem oświetleniowym przez ponad 50 lat.

5-letnia gwarancja

Ciesz się trwałym światłem wysokiej jakości objętym naszą 5-letnią gwarancją

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szkło

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 500 000
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Wybierz kolor: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 1535 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 210

Różne

- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103134813
- EAN: 872110313481300
- Tytuł produktu: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 6CT/4EC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 100
- Moc: 7,3
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 104 mm
- Całkowita długość: 104 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 60 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103134813
- Waga netto: 0,23 kg
- Waga brutto: 1,48 kg
- Wysokość: 12,2 cm
- Długość: 14,7 cm
- Szerokość: 21,4 cm

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.221

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.