

PHILIPS

Świczka żarnikowa
matowa 40 W B35 E14 x 3

LED

2700 K

470 lm

25 000 godz.



8721103134912



Nowoczesna żarówka LED dla domu

Świczka żarnikowa matowa Philips LED pozwala stworzyć efekt miękkiego, rozproszonego światła, a przy tym zachwyca wyjątkowo długą żywotnością. Czysta i elegancka forma sprawia, że ta żarówka idealnie pasuje do żyrandoli z małym trzonkiem E14.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Proste oświetlenie LED do codziennego użytku

Zalety

Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Proste oświetlenie LED do codziennego użytku

Żarówka LED firmy Philips do codziennego użytku doskonale zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia. Zapewnia piękne światło i niezakłóconą pracę, których można oczekiwać od produktu Philips LED za przystępną cenę.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka świeczka
- Gniazdo: E14
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szkło

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Wybierz kolor: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 138

Różne

- EyeComfort: Nie

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103134912
- EAN: 872110313491200
- Tytuł produktu: LED classic B35 40W E14 WW FR ND 3CT/4EC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 40
- Moc: 3,4
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 97 mm
- Całkowita długość: 97 mm
- Całkowita szerokość: 35 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 35 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103134912
- Waga netto: 0,04 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 11,1 cm
- Długość: 4,6 cm
- Szerokość: 13 cm



Data wydania:
2026-06-06
Wersja: 0.192

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.