

PHILIPS

Inteligentna taśma LED
RGB, 10 m, Type C,
Connected by WiZ

Oświetlenie Smart LED

Statyczne i dynamiczne tryby
światła

Wszechstronne do przycięcia

Niezawodna i łatwa w instalacji



8721103135957



Dekoracja kolorem

Wszechstronna inteligentna taśma LED, która odmienia każdą przestrzeń. Szeroki wybór statycznych i dynamicznych trybów światła w żywych kolorach. Możliwość przycięcia i dopasowania do mebli, ścian lub przestrzeni pod szafkami. Odciętych fragmentów nie można ponownie podłączyć. Powłoka ochronna zapewnia długotrwałe działanie, a mocny podkład samoprzylepny ułatwia szybki montaż bez uszkodzania niemal każdej powierzchni. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ i pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja
- Łatwa instalacja

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Synchronizacja z muzyką

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Wyraziste kolory

Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Łatwa instalacja



Wygina się i przycina tak, aby dopasować ją do każdej przestrzeni. Dwustronna taśma samoprzylepna i akcesoria montażowe ułatwiają stabilne mocowanie.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Synchronizacja z muzyką




Poczuj rytm z funkcją Music Sync. Łatwa synchronizacja światła z ulubioną muzyką przy użyciu mikrofonu w smartfonie.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Wyraziste kolory



Do wyboru są miliony wyrazistych kolorów, które tworzą oświetlenie nastrojowe dopasowane do każdej chwili.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: < 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywki

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 75 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 10
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,195 kg
- Całkowita wysokość: 0,21 mm
- Całkowita długość: 1 000 mm
- Całkowita szerokość: 1 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Światło kolorowe
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103135957
- Waga netto: 0,2 kg
- Waga brutto: 0,3 kg
- Wysokość: 19,3 cm
- Długość: 8,2 cm
- Szerokość: 16,4 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.126

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.