

PHILIPS

Wentylator Amigo 40W
(światło) + 20W
(wentylator)


Wentylatory sufitowe z
oświetleniem

2700–6500K

Biała

Ściemnianie; pilot; kolory RGB;
regulowana barwa bieli

8721103145574



Solidny wentylator sufitowy i regulowanym światłem LED ze ściemnianiem

Wentylator sufitowy Amigo LED zapewnia jasne, komfortowe i kolorowe wnętrze przez cały dzień i przez cały rok. Zakrzywione łopatki zamknięte w solidnej obudowie z podwójnym pierścieniem zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie. Maksymalny przepływ powietrza do 30 m³/min, sześć prędkości wentylatora i dwa kierunki przepływu powietrza umożliwiają szybkie chłodzenie latem oraz efektywną cyrkulację powietrza zimą. Cichy silnik nie zakłóca snu ani koncentracji, a opływowy kształt łopatek ogranicza szum powietrza. Dziewięć trybów kolorów tworzy odpowiedni nastrój – w tym sześć dynamicznych trybów pełnej palety barw oraz regulowane światło białe od ciepłego (2700 K) do chłodnego (6500 K). Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

Zmiana nastroju dzięki kolorowemu światłu

- Kolorowe i dynamiczne aranżacje świetlne

Najwyższa jakość

- Cicha praca

Sterowanie

- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Trwałość

- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza
- Komfortowy przepływ powietrza

Bezpieczeństwo i trwałość

- Solidne i bezpieczne

Zalety

Kolorowe i dynamiczne aranżacje świetlne

Zmiana atmosfery dopasowana do każdej aktywności jednym dotknięciem przycisku. 9 trybów kolorystycznych – 8 dynamicznych pokazów światła oraz regulowana barwa bieli od ciepłej 2700 K do chłodnej 6500 K.

Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

Komfortowy przepływ powietrza

Wentylator sufitowy zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz maksymalnemu przepływowi powietrza 170 m³/min

Solidne i bezpieczne

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym pierścieniem zwiększa stabilność i bezpieczeństwo w porównaniu z rozwiązaniami jednorzędowymi. Montaż typu twist-and-lock zapewnia szybkie i wygodne zamocowanie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 110

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Kolory RGB, Regulowany odcień białego światła

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 300 mA
- Przepływ wentylatora: 1 620 m³/h
- Wydajność wentylatora: 81

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 2 kg
- Całkowita wysokość: 15 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 480 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4400 @ 4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103145574
- Waga netto: 1,5 kg
- Waga brutto: 2,32 kg
- Wysokość: 51,7 cm
- Długość: 51,7 cm
- Szerokość: 18,7 cm



Data wydania:
2026-04-22
Wersja: 0.105

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.