

# PHILIPS

Wentylator Amigo 40W  
(światło) + 20W  
(wentylator)


Wentylatory sufitowe z  
oświetleniem

2700–6500K

Biała

Ściemnianie; pilot; kolory RGB;  
regulowana barwa bieli

8721103145710



## Solidny wentylator sufitowy i regulowanym światłem LED ze ściemnianiem

Wentylator sufitowy Amigo LED zapewnia jasne, komfortowe i kolorowe wnętrze przez cały dzień i przez cały rok. Zakrzywione łopatki zamknięte w solidnej obudowie z podwójnym pierścieniem zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie. Maksymalny przepływ powietrza do 30 m<sup>3</sup>/min, sześć prędkości wentylatora i dwa kierunki przepływu powietrza umożliwiają szybkie chłodzenie latem oraz efektywną cyrkulację powietrza zimą. Cichy silnik nie zakłóca snu ani koncentracji, a opływowy kształt łopatek ogranicza szum powietrza. Dziewięć trybów kolorów tworzy odpowiedni nastrój – w tym sześć dynamicznych trybów pełnej palety barw oraz regulowane światło białe od ciepłego (2700 K) do chłodnego (6500 K). Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

### Zmiana nastroju dzięki kolorowemu światłu

- Kolorowe i dynamiczne aranżacje świetlne

### Najwyższa jakość

- Cicha praca

**Sterowanie**

- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

**Trwałość**

- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza
- Komfortowy przepływ powietrza

**Bezpieczeństwo i trwałość**

- Solidne i bezpieczne

# Zalety

## Kolorowe i dynamiczne aranżacje świetlne

Zmiana atmosfery dopasowana do każdej aktywności jednym dotknięciem przycisku. 9 trybów kolorystycznych – 8 dynamicznych pokazów światła oraz regulowana barwa bieli od ciepłej 2700 K do chłodnej 6500 K.

## Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

## Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

## Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

## Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

## Komfortowy przepływ powietrza

Wentylator sufitowy zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz maksymalnemu przepływowi powietrza 170 m<sup>3</sup>/min

## Solidne i bezpieczne

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym pierścieniem zwiększa stabilność i bezpieczeństwo w porównaniu z rozwiązaniami jednorzędowymi. Montaż typu twist-and-lock zapewnia szybkie i wygodne zamocowanie.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 110

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Kolory RGB, Regulowany odcień białego światła

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 300 mA
- Przepływ wentylatora: 1 620 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora: 81

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 2 kg
- Całkowita wysokość: 15 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Średnica: 480 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4400 @ 4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103145710
- Waga netto: 1,5 kg
- Waga brutto: 2,32 kg
- Wysokość: 51,7 cm
- Długość: 51,7 cm
- Szerokość: 18,7 cm



Data wydania:  
2026-04-22  
Wersja: 0.109

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.