

PHILIPS

Reflektor 50W
PAR16 GU10 x5

LED

2700 K

355 lm

15 000 godz.



8721103152558



Ciepły odcień białego światła LED z możliwością przyciemniania

Ten reflektor LED Philips zapewnia regulację przyciemniania, skupioną jasną wiązkę światła, wyjątkowo długą trwałość oraz znaczną oszczędność energii. Ten reflektor stanowi trwały, energooszczędny zamiennik tradycyjnych spotów 50 W z trzonkiem GU10.

Wysokiej jakości światło

- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

Więcej niż oświetlenie

- Przyciemnianie do ciepłego blasku

Z możliwością ściemniania (żarówki LED)

- Z możliwością ściemniania (żarówki LED)

Zalety

Ciepłe, białe światło przypominające światło żarowe

Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło to jest idealne do oświetlania domów.

Przyciemnianie do ciepłego blasku

To źródło światła z możliwością przyciemniania można przyciemnić z 2200 K do 2700 K. W miarę przyciemniania światło staje się coraz cieplejsze.

Z możliwością ściemniania (żarówka LED)



Ta żarówka może być używana z większością ściemniaczy, aby stworzyć pożądaną atmosferę dzięki płynnemu

ściemnianiu. 1 Zapoznaj się ze schematem zgodności ściemniaczy, aby upewnić się, że tego określonego ściemniacza można używać w połączeniu z tą żarówką.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Srebrny
- Materiał: Szkło

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Wybierz kolor: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 355 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 77

Różne

- Styl: Nowoczesna
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: WarmGlow

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103152558
- EAN: 872110315255800
- Tytuł produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 50
- Moc: 4,6
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 54 mm
- Całkowita długość: 54 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 700 cd

Serwis

- Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 50 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Kod IP: IP20
- Wymienne źródło światła: Nie
- Kompatybilność balastu: Sieć zasilająca

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103152558
- Waga netto: 0,2 kg
- Waga brutto: 0,24 kg
- Wysokość: 11,5 cm
- Długość: 5,2 cm
- Szerokość: 17 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.191

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.