

PHILIPS

HDMI 2 Sync Box 8K z
podświetleniem do
telewizora 55–65 cali

Oświetlenie Smart LED

Wymaga wejścia HDMI

Obsługa 4K przy 120 Hz i 8K
przy 60 Hz

4-stronna taśma RGBIC



8721103157454



Immersja staje się łatwa

HDMI 2.1 Sync Box ma ultraszybką częstotliwość odświeżania – obsługuje 4K przy 120 Hz i 8K przy 60 Hz, zapewniając synchronizację w czasie rzeczywistym z dowolnymi treściami przez HDMI, od filmów po gry wideo. 4-stronne podświetlenie telewizora RGBIC tworzy efekt światła zalewającego ścianę, wyświetlając i płynnie łącząc wiele kolorów jednocześnie. Odmienia domowy system rozrywki dzięki inteligentnemu oświetleniu z synchronizacją, które jest łatwe w instalacji i rozbudowie – synchronizuje dowolną liczbę zgodnych lamp, a przełącznik HDMI ułatwia podłączenie wielu urządzeń HDMI. Sterowanie wszystkim za pomocą aplikacji WiZ, Alexy lub Google Home.

Łatwa konfiguracja

- Łatwa konfiguracja

Inteligentne sposoby sterowania światłem


- Sterowanie w wybrany sposób

Inteligentne funkcje

- Nowy wymiar domowej rozrywki
- Własne tryby synchronizacji
- Obsługuje wideo wysokiej jakości

Zalety

Łatwa konfiguracja



Przymocuj podświetlenie do telewizora, zainstaluj Sync Box i od razu zanurz się w bardziej wciągającej rozrywce.

Sterowanie w wybrany sposób



Wygodne sterowanie przez aplikację WiZ lub polecenia głosowe przez Google i Alexę. Można też ustawić automatyczne włączanie i wyłączanie światła razem z telewizorem.

Nowy wymiar domowej rozrywki



Synchronizacja inteligentnego oświetlenia z dowolnymi treściami wideo przez HDMI, która pozwala jeszcze mocniej zanurzyć się w akcji ulubionych filmów, gier wideo i transmisji sportowych.

Własne tryby synchronizacji



Aplikacja WiZ umożliwia korzystanie z gotowych trybów synchronizacji, takich jak Cinematic i Relaxation, a także dostosowanie jasności i koloru każdego efektu świetlnego do oglądanych treści.

Obsługuje wideo wysokiej jakości



Urządzenie HDMI 2.1 Sync Box obsługuje wysokie częstotliwości odświeżania — 4K przy 120 Hz i 8K przy 60 Hz — umożliwiając synchronizację w czasie rzeczywistym z dowolnymi treściami przesyłanymi przez HDMI, od filmów po gry.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wylłącznik na przewodzie: Nie
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 20
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 16

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon, Pokój rozrywki

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 165 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.95
- Zasilanie: 220-240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,591 kg
- Całkowita wysokość: 0,35 mm
- Całkowita długość: 380 mm
- Całkowita szerokość: 1 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50/60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 600
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Źródło światła w zestawie: 36
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Wygląd: NA
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103157454
- Waga netto: 0,59 kg
- Waga brutto: 0,83 kg
- Wysokość: 19,5 cm
- Długość: 7,3 cm
- Szerokość: 19,5 cm



Data wydania:
2026-07-04
Wersja: 0.135

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com