

# PHILIPS

Inteligentna neonowa  
taśma LED Flex, 10 m, Type  
C, Connected by WiZ

Oświetlenie Smart LED

Wielokolorowe efekty świetlne

Statyczne i dynamiczne tryby  
światła

Elastyczna taśma LED



8721103159403



## Dekoracja kolorem

Ożywia przestrzeń efektownymi, wielokolorowymi efektami – od dynamicznej tęczy po migoczące światło. Szeroki wybór statycznych i dynamicznych trybów światła dopasowuje oświetlenie do każdego pomieszczenia i nastroju, z milionami żywych kolorów pod ręką. Elastyczna konstrukcja umożliwia wyginanie taśmy w dowolny kształt, a silikonowa osłona chroni diody LED i zapewnia równą jasność oraz spójną jakość koloru na całej długości. Akcesoria montażowe ułatwiają instalację i stabilne mocowanie bez uszkodzania powierzchni. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ i pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

### Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja
- Łatwa instalacja

### Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Synchronizacja z muzyką

### Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

### Tryby światła

- Wielokolorowe światło
- Wyraziste kolory

# Zalety

## Najprostsza możliwa konfiguracja




1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

## Łatwa instalacja



Wygina się i przycina tak, aby dopasować ją do każdej przestrzeni. Dwustronna taśma samoprzylepna i akcesoria montażowe ułatwiają stabilne mocowanie.

## Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

## Synchronizacja z muzyką




Poczuj rytm z funkcją Music Sync. Łatwa synchronizacja światła z ulubioną muzyką przy użyciu mikrofonu w smartfonie.

## Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

## Wielokolorowe światło



Ta taśma LED może wyświetlać różne kolory jednocześnie, tworząc efektowne wielokolorowe efekty świetlne, takie jak płynąca tęcza czy migoczące iskry.

## Wyraziste kolory



Do wyboru są miliony wyrazistych kolorów, które tworzą oświetlenie nastrojowe dopasowane do każdej chwili.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła:  $< 2$
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywkowy

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 75 mA

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 39,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,27 kg
- Całkowita wysokość: 1,3 mm
- Całkowita długość: 1 000 mm
- Całkowita szerokość: 0,6 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
- Źródło światła w zestawie: 45
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8721103159403
- Waga netto: 1,27 kg
- Waga brutto: 1,58 kg
- Wysokość: 9,3 cm
- Długość: 23,7 cm
- Szerokość: 23,7 cm



Data wydania:  
2026-06-27  
Wersja: 0.159

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)