

PHILIPS

Inteligentna żarówka LED
RGB C37, E14, 470 lm, 4
szt.

Oświetlenie Smart LED

Miliony kolorów

Regulowane białe światło

Głębokie ściemnianie

8721103160027



Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Światło, które odmienia przestrzeń i dopasowuje się do każdej chwili. Tworzy nastrój jasnym światłem w milionach kolorów oraz gotowymi aranżacjami świetlnymi, takimi jak Kominek i Ocean. Ułatwia przechodzenie od chłodnego, pobudzającego światła białego do ciepłych, relaksujących tonów w zakresie od 2200 K do 6500 K oraz regulację jasności od 100% do zaledwie 1%.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Miliony kolorów światła
- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

Zalety

Connected by WiZ

Steruj światłami za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu. Kompatybilne z Alexa i Google Home.

Inteligentne sterowanie



Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych wydawanych asystentowi inteligentnego domu. Zgodność z Alexa i Google Home.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczy co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Miliony kolorów światła




Wybór dowolnego koloru światła z palety lub gotowego trybu, takiego jak Fireplace lub Ocean, tworzy wyjątkową atmosferę i odpowiedni nastrój.

Regulowane białe światło



Łatwa regulacja od chłodnych, niebieskawych odcieni zwiększających widoczność i skupienie po miękkie, cieplejsze tony sprzyjające wieczornemu relaksowi (zakres CCT 2200 K–6500 K).

Głębokie ściemnianie



Płynne przyciemnianie od pełnej jasności do 1% zapewnia odpowiedni poziom światła do każdej czynności.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: C37
- Gniazdo: E14
- Typ szkła: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,045 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103160027
- EAN: 872110316002700
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 4CT/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.48
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 4,9 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 11,6 mm
- Całkowita długość: 11,6 mm
- Całkowita szerokość: 3,9 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Moc znamionowa: 4.9 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103160027
- Waga netto: 0,18 kg
- Waga brutto: 0,26 kg
- Wysokość: 14,4 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 18,5 cm



Data wydania: 2026-07-22
Wersja: 0.95

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com