

PHILIPS

HDMI Sync Box z
podświetleniem do telewizora
75–85 cali, Connected by WiZ

Oświetlenie Smart LED

Wciągające efekty świetlne

Synchronizacja z dowolnym
HDMI 2.0

4K przy 60 Hz, HDR10+, Dolby
Vision

8721103160607

Immersja staje się łatwa

Synchronizacja kolorów w czasie rzeczywistym z urządzeniem Sync Box obsługującym 4K przy 60 Hz, HDR10+ i Dolby Vision. Łatwa synchronizacja świateł z dowolnym źródłem wideo HDMI 2.0, takim jak urządzenia streamingowe i dekodery, przez port HDMI. Synchronizacja nie działa z aplikacjami Smart TV. Konfiguracja jest szybka i prosta, a aplikacja WiZ oferuje gotowe tryby synchronizacji, które można dostosować do własnych wrażeń z rozrywki. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ, pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ oraz możliwość sterowania za pomocą asystentów inteligentnego domu, takich jak Alexa i Google Home.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja
- Łatwa instalacja w 5 krokach
- Wszystko, czego potrzeba na początek:

Inteligentne funkcje

- Ożyw swój ekran
- Gotowe tryby synchr.

Tryby światła

- Wciągające oświetlenie

Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Łatwa instalacja w 5 krokach

1. Przymocuj podświetlenie i zabezpiecz je klipsami.2. Podłącz Sync Box do gniazdka zasilania.3. Podłącz urządzenie HDMI do Sync Boxa.4. Podłącz Sync Box do portu HDMI telewizora.5. Podłącz podświetlenie do Sync Boxa.

Wszystko, czego potrzeba na początek:

- Sync Box z podświetleniem telewizora
- Zewnętrzne źródło obrazu HDMI
- TV
- Sieć Wi-Fi
- Smartfon

Ożyw swój ekran

Synchronizacja inteligentnego oświetlenia z dowolnymi treściami wideo przez HDMI, która pozwala jeszcze mocniej zanurzyć się w akcji ulubionych filmów, gier wideo i transmisji sportowych.

Gotowe tryby synchr.



W aplikacji WiZ dostępne są gotowe tryby synchronizacji, takie jak Cinematic i Relaxation, które można dodatkowo dostosować do własnych preferencji.

Wciągające oświetlenie



Nowy wymiar domowej rozrywki dzięki synchronizacji światła z muzyką i obrazem — wymagane urządzenie do synchronizacji.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Nie
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 20
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 7

Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon, Pokój rozrywkowy

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 110 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.75
- Zasilanie: 220–240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,441 kg
- Całkowita wysokość: 0,35 mm
- Całkowita długość: 330 mm
- Całkowita szerokość: 1 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50/60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 150
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Źródło światła w zestawie: 21
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Wygląd: NA
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103160607
- Waga netto: 0,44 kg
- Waga brutto: 0,65 kg
- Wysokość: 17,8 cm
- Długość: 9,7 cm
- Szerokość: 17,8 cm



Data wydania:
2026-07-04
Wersja: 0.129

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com