

PHILIPS

Gradient Light Bars, RGBIC
LED, Connected by WiZ

Oświetlenie Smart LED

Wielokolorowe efekty świetlne

Statyczne i dynamiczne tryby
światła

Synchronizacja z TV
(wymagany sprzęt)



8721103160669



Kolorowe światło wszędzie

Dynamiczne, wielokolorowe oświetlenie do domu dzięki gradientowym listwom świetlnym. W zestawie dwie listwy. Technologia RGBIC zapewnia żywe efekty świetlne w wielu kolorach jednocześnie. Można ustawić je poziomo, pionowo lub za telewizorem albo monitorem, aby stworzyć odpowiednią atmosferę. Gotowe tryby ułatwiają przełączanie między dynamicznymi i statycznymi ustawieniami światła. Listwy można także synchronizować z ekranem telewizora. Wymagany sprzęt do synchronizacji. Mogą też reagować na rytm ulubionych utworów.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Synchronizacja z muzyką

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Płynne gradienty
- Wciągające oświetlenie

Obudowa

- Różne opcje montażu


Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Synchronizacja z muzyką




Poczuj rytm z funkcją Music Sync. Łatwa synchronizacja światła z ulubioną muzyką przy użyciu mikrofonu w smartfonie.

Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Płynne gradienty




Pokryj ściany wieloma kolorami jednocześnie, które płynnie się przenikają, tworząc efektowne gradienty świetlne.

Wciągające oświetlenie



Nowy wymiar domowej rozrywki dzięki synchronizacji światła z muzyką i obrazem — wymagane urządzenie do synchronizacji.

Różne opcje montażu



Listwy świetlne można ułożyć poziomo lub ustawić za monitorem albo obok telewizora przy użyciu uchwytów montażowych.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: < 2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywki

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 58 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220-240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,545 kg
- Całkowita wysokość: 5,04 mm
- Całkowita długość: 31,8 mm
- Całkowita szerokość: 9 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Źródło światła w zestawie: 8.2
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103160669
- Waga netto: 0,55 kg
- Waga brutto: 0,81 kg
- Wysokość: 17,1 cm
- Długość: 7,4 cm
- Szerokość: 41,3 cm



Data wydania:
2026-07-04
Wersja: 0.150

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.