

PHILIPS


Gradient Floor Light,
RGBIC LED, Connected by
WiZ

Oświetlenie Smart LED

Wielokolorowe efekty świetlne

Statyczne i dynamiczne tryby
światła

Synchronizacja z TV
(wymagany sprzęt)



8721103160706



Rozbłyśki koloru

Gradientowa lampa podłogowa, która odmienia przestrzeń. Technologia RGBIC zapewnia żywe efekty świetlne w wielu kolorach jednocześnie. Smukła, minimalistyczna konstrukcja dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu, a konfigurowalne gotowe tryby umożliwiają wybór dynamicznych animacji lub delikatnego, statycznego blasku. Lampę można także synchronizować z ekranem telewizora. Wymagany sprzęt do synchronizacji. Może też reagować na rytm ulubionych utworów.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Synchronizacja z muzyką

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Płynne gradienty
- Wciągające oświetlenie

Obudowa

- Stylowy design


Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Synchronizacja z muzyką




Poczuj rytm z funkcją Music Sync. Łatwa synchronizacja światła z ulubioną muzyką przy użyciu mikrofonu w smartfonie.

Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Płynne gradienty



Pokryj ściany wieloma kolorami jednocześnie, które płynnie się przenikają, tworząc efektowne gradienty świetlne.

Wciągające oświetlenie



Nowy wymiar domowej rozrywki dzięki synchronizacji światła z muzyką i obrazem — wymagane urządzenie do synchronizacji.

Stylowy design



Nowoczesny, minimalistyczny styl tej lampy z łatwością wpisuje się w każdą przestrzeń, dodając wnętrzu elegancji i wyrafinowanego charakteru.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik, Aluminium

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: < 2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywkowy

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 69 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220-240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 9,5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,347 kg
- Całkowita długość: 135,5 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 90 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Źródło światła w zestawie: 9.7
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103160706
- Waga netto: 1,35 kg
- Waga brutto: 3,03 kg
- Wysokość: 14,8 cm
- Długość: 143,4 cm
- Szerokość: 14,3 cm



Data wydania:
2026-07-04
Wersja: 0.150

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com