

PHILIPS

Przenośna lampa
stołowa

Oświetlenie Smart LED

Dwie strefy światła

Miliony kolorów

Regulowane światło białe

8721103160744



Światło, które ożywia przestrzeń

Wybór dowolnej barwy światła z palety lub dynamicznych gotowych aranżacji, takich jak Kominek czy Ocean, z dwiema strefami światła, które mogą wyświetlać dwa kolory jednocześnie. Regulowane światło białe ułatwia dopasowanie nastroju — od wyrazistych, chłodnych tonów sprzyjających koncentracji po ciepłe, relaksujące odcienie (2200 K–6500 K). Przenośna konstrukcja obejmuje akumulator i wygodny uchwyt paskowy.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Intuicyjne sterowanie

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Światło w pełnej palecie kolorów
- Zawsze odpowiednie światło
- Dwie strefy światła

Obudowa

- Światło, które ożywia przestrzeń


Zalety

Intuicyjne sterowanie



Włączanie i wyłączanie, przyciemnianie światła oraz wybór 4 ulubionych trybów oświetlenia za pomocą panelu dotykowego.

Wykrywanie ruchu SpaceSense




Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Światło w pełnej palecie kolorów



Tworzy nastrój dzięki milionom żywych kolorów lub gotowym trybom oświetlenia.

Zawsze odpowiednie światło



Energetyzujące odcienie zapewniają świeży początek dnia, a łagodniejsze światło tworzy przytulny nastrój.

Dwie strefy światła



Wyświetla dwa różne kolory jednocześnie.

Światło, które ożywia przestrzeń



Kompaktowa i ładowalna konstrukcja, którą można zabrać wszędzie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 29

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Nastrój
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 90 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: 220-240 V

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,65 kg
- Całkowita wysokość: 19,3 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 116 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Źródło światła w zestawie: 13.5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103160744
- Waga netto: 0,65 kg
- Waga brutto: 1,03 kg
- Wysokość: 27,6 cm
- Długość: 16,7 cm
- Szerokość: 16,7 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.118

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com