

PHILIPS

SuperSlim Lampa Sufitowa
LED, Regulowane Światło
Białe 2700–6500 K, 32 W

Oświetlenie Smart LED

Smukła konstrukcja

Regulowane światło białe
2700–6500 K

Przyciemnianie do 1%



8721103163578



Twórz chwile ze światłem białym

Ta okrągła lampa sufitowa doskonale sprawdza się w pomieszczeniach z niskim sufitem. Smukła rama 32 mm tworzy czysty, nowoczesny efekt bez optycznego obciążania wnętrza. Elegancka konstrukcja nie tylko podkreśla estetykę pomieszczenia, lecz także ułatwia montaż na sufitach, gdzie instalacja podtynkowa nie jest możliwa. Tworzenie nastroju jest łatwe dzięki przyciemnianej inteligentnej lampie sufitowej LED, która zapewnia regulowane światło białe (2700–6500 K). Łatwa konfiguracja i sterowanie za pomocą aplikacji WiZ oraz pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Sterowanie Smart

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Regulowane białe światło
- Zawsze odpowiednie światło
- Przytulny nastrój od razu

Zalety

Sterowanie Smart




Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych wydawanych asystentowi inteligentnego domu. Zgodność z Alexa i Google Home.

Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Zawsze odpowiednie światło




Ułatwia tworzenie nastroju do każdej aktywności dzięki programom, takim jak Relaks i Koncentracja.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczy co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Regulowane białe światło



Umożliwia łatwą regulację od chłodnych, niebieskawych odcieni, poprawiających widoczność i koncentrację, po miękkie i cieplejsze tony sprzyjające relaksowi (CCT 2700–6500 K).

Przytulny nastrój od razu



Przyciemnianie do ciepłych barw sprawia, że światło łatwo tworzy przytulną atmosferę.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: < 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon, Pracownia
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 75 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: 220–240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 2,3 kg
- Całkowita wysokość: 2,8 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Średnica: 550 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3800
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Źródło światła w zestawie: 32
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103163578
- Waga netto: 2,3 kg
- Waga brutto: 2,65 kg
- Wysokość: 55 cm
- Długość: 3,2 cm
- Szerokość: 54,5 cm



Data wydania: 2026-07-11
Wersja: 0.175

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com