

PHILIPS

Światłówka Circular

Master T5

22 W

Chłodna biel

927965084013



Smukła konstrukcja dla jasnego i stylowego domu

Wybierz smukłe lampy Philips T5, które sprawdzają się w różnych zastosowaniach, aby stworzyć stylową atmosferę domu. Technologia Super 80 Color gwarantuje doskonałą jakość światła podkreślającą każdy wystrój.

Zużywa mniej energii

- Zużywa mniej energii

Stylowe, nowoczesne wykończenie

- Jasny i stylowy dom dzięki smukłej konstrukcji

Daje jasne światło

- Wyjątkowe doświadczenie dzięki dodatkowemu doświetleniu

Wysoka skuteczność i mocny strumień świetlny

- Silny początkowy strumień świetlny

Zalety

Zużywa mniej energii

Podstawowy produkt o smukłej konstrukcji

Zapewnia użytkownikom estetyczne, miniaturowe rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej niezawodności

Bright boost

Bardzo wydajna świetlówka połączona z technologią BrightBoost dobrze oddaje barwy i zapewnia dodatkowe doświetlenie

Silny początkowy strumień świetlny

Mocny strumień świetlny zapewnia lepszą jakość światła o większej jasności i pozwala na więcej żywych kolorów w zastosowaniach domowych.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Gniazdo: 2GX13
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 230 mm
- Szerokość: 18 mm

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 12 000

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 81
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Kategoria barwy światła: Chłodna biel
- Nominalny strumień świetlny: 1800 lm
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K
- Strumień Świetlny: 1 800 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 82 lm/W

Zużycie energii

- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
- Moc: 23,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 24

Dane techniczne

- Moc strumienia świetlnego: 1 800 lm
- Kształt: Świetlówka Circular
- Współrzędna Chromatyczności Y: 0,38
- Współrzędna Chromatyczności X: 0,38
- Numer rejestracji EPREL: 423619
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Tak
- Podstawa-nasadka: 2GX13

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8711500642219
- Waga netto: 80 g
- Waga brutto: 107,3 g
- Wysokość: 2,5 cm
- Długość: 25,5 cm
- Szerokość: 24 cm



Data wydania: 2025-12-24
Wersja: 0.824

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblem Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com