

PHILIPS

Aplique Topiary 60
W E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



01816/30/PN



Crie ótimos momentos no exterior

Leve o estilo vintage para o seu espaço exterior com esta lanterna de parede numa edição em preto da gama Philips myGarden. O design retro é uma forma elegante de desfrutar dos seus momentos no exterior. Os materiais de alta qualidade e o acabamento em preto adaptam-se perfeitamente ao seu estilo pessoal.

Concebido para o exterior

- Materiais de alta qualidade

Características especiais

- Impermeável

Desfrute da vida ao ar livre

- Crie um ambiente elegante e acolhedor

Destques

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climatéricas

Crie um ambiente elegante

Este aplique para exterior foi concebido com base nas preferências e tendências mais actuais e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente no seu espaço exterior e criar o ambiente que sempre desejou.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,575 kg
- Altura: 29 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 35 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696156766
- Peso líquido: 1,58 kg
- Peso bruto: 2,23 kg
- Altura: 41,4 cm
- Comprimento: 25,9 cm
- Largura: 27,5 cm



Data de publicação:
2025-06-05
Versão: 0.581

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com