

PHILIPS

Aplique Parterre 7,5
W

myGarden


2700 K

Preto

À prova de água



16480/30/P0



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique LED para exterior Philips Parterre em preto mantém um cubo de luz suspenso dentro de um suporte em alumínio fundido de longa duração. O design engenhoso é muito apelativo e emite feixes de luz branca quente sobre a sua parede em todas as direções.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Luz LED de alta qualidade

Características especiais

- Impermeável

Destques

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para

ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

Duração

- Vida útil nominal: 25.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,660 kg
- Altura: 13 cm
- Comprimento: 13 cm
- Largura: 13 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800 lm
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 8 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696158838
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,75 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 13,6 cm
- Largura: 13,6 cm



Data de publicação:
2025-05-01
Versão: 0.547

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com