





Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O candeeiro de pé LED para exterior Philips Parterre em preto mantém um cubo de luz suspenso dentro de um suporte em alumínio fundido de longa duração. O engenhoso design emite feixes de luz branca quente difusa sobre caminhos e áreas abertas ao ar livre.

Soluções de iluminação sustentáveis

· Luz LED de alta qualidade

Concebido para o exterior

· Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Características especiais

· Impermeável

Destaques

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

Cor: PretoMaterial: Metal

Duração

· Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries:
- · LEDs integrados: Sim

Área de jardim

· Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Postes
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

• Peso líquido: 1,855 kg

• Altura total: 770 mm

• Comprimento global: 100 mm

• Largura total: 100 mm

Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800 lm
- · Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- · Potência da lâmpada incluída: 8 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo
- · Fonte de luz substituível: Não
- · Número de fontes de luz: 1



Data de publicação: 2025-09-06 Versão: 0.532 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.