

# PHILIPS

## Aplique Stratosphere 9 W

myGarden

4000 K

Antracite

À prova de água



16487/93/P3



## Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique LED para exterior Philips Stratosphere em cinzento antracite é fabricado em alumínio fundido de longa duração. O seu design fornece uma distribuição da luz bidirecional para iluminar as suas paredes com luz brilhante e difusa em abundância.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

### Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

### Luz avançada para o exterior

- Compatível com reguladores na parede
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

### Características especiais

- Instalação fácil
- Impermeável
- Vida útil longa até 30 anos

# Destques

## Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

### Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

### Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

### Compatível com reguladores na parede



Ajuste o brilho desta luz Philips com um regulador na parede (não incluído) para definir o ambiente na divisão, realçar uma característica na sua casa e muito mais.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

### Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

### Vida útil longa (30 anos)



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 30 000 horas (o equivalente a 30 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria o ambiente de luz perfeito na sua casa.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

## Duração

- Vida útil nominal: 30.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Características da luz

- Temperatura da cor: 4000 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 112 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,529 kg
- Altura total: 76 mm
- Comprimento global: 203 mm
- Largura total: 93 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 44
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branco fria
- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 2

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696161395
- Peso líquido: 0,53 kg
- Peso bruto: 0,61 kg
- Altura: 11,1 cm
- Comprimento: 8,6 cm
- Largura: 21,1 cm



Data de publicação:  
2025-08-02  
Versão: 0.556

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.