

PHILIPS

Aplique

myGarden

Cockatoo IR

inox

LED



16491/47/PO



É sempre recebido em casa com luz

O Philips Cockatoo em aço inoxidável confere estilo e força à sua parede. O seu design contemporâneo circular emite luz LED quente em abundância na direção descendente. Inclui um sensor de movimento para se ligar automaticamente sempre que alguém se aproximar.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

Concebido para o exterior

- Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Instalação fácil
- Impermeável
- Vida útil longa

Destques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Sensor de movimento incluído



Inclui um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas quando chega a casa ou avisa quando alguém chega. Quando o sensor deteta movimento, a lâmpada liga-se automaticamente.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim da frente

Características da luz

- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 113 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,510 kg
- Altura total: 118 mm
- Comprimento global: 150 mm
- Largura total: 173 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 58
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branca quente
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: LED incorporado
- Potência da lâmpada incluída: 8 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com