

PHILIPS

Focos de solo/
espigão Moss 3 W

myGarden

2700 K

Inox

À prova de água



17306/47/16



Ilumine o seu jardim à noite

Este foco encastrado LED Philips myGarden Moss em aço inoxidável delinea os caminhos ou acessos sem alterar a aparência do seu jardim. Os materiais superiores e LEDs de alta qualidade da Philips asseguram uma vida útil quase sem manutenção após a instalação.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Vida útil longa até 15 anos
- Luz branca suave
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Concebidas para o seu jardim

- IP67 - Resistente às condições climáticas

Destques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a protecção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

IP67 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra o pó, o segundo à protecção contra a água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP67: está protegido contra imersão temporária em água e é ideal para a iluminação de caminhos - pode mesmo passar com o seu carro por cima dele.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Inox
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o solo
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,32 kg
- Distância de encastramento: 115 mm
- Altura total: 128 mm
- Comprimento global: 114 mm
- Largura total: 114 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 270
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 3 W
- Código IP: IP67
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696120606
- Peso líquido: 0,32 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Altura: 12,8 cm
- Comprimento: 12,3 cm
- Largura: 12,3 cm



Data de publicação:
2025-08-02
Versão: 0.531

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com