





# Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique cilíndrico Philips myGarden Calgary com aparência em aço inoxidável escovado confere o toque perfeito ao seu espaço ao ar livre. Este dá uma vida animada às áreas sociais com a sua luz de alta qualidade.

#### Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- · Luz LED de alta qualidade
- · Vida útil longa até 15 anos
- · Luz branca suave
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

#### Concebidas para o seu jardim

· IP44 - Resistente às condições climatéricas

### Destaques

#### **Economizadora**



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

#### Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

#### Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

#### Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

#### Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

### IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é mais comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

## Especificações

#### Design e acabamento

• Material: Metal

#### Duração

· Vida útil nominal: 25.000

#### **Ambiental**

 Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries:
  Sim
- · LEDs integrados: Sim

#### Área de jardim

· Área de jardim: Jardim e terraço

#### Características da luz

· Temperatura da cor: 2700 K

#### **Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

#### Dimensões e peso do produto

Peso líquido: 0,200 kgAltura total: 130 mm

· Comprimento global: 122 mm

· Largura total: 88 mm

#### Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

#### Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 31
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 270 lm
- · Tecnologia da lâmpada: LED
- · Cor da luz: branca quente
- · Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- · Potência da lâmpada incluída: 3 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo
- · Fonte de luz substituível: Não
- · Número de fontes de luz: 1

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718696125915
- Peso líquido: 0,2 kgPeso bruto: 0,26 kg
- Altura: 14,8 cm
- · Comprimento: 9,3 cm
- · Largura: 13,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.513

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.