

PHILIPS

Aplique

myGarden

Chipmunk

inox



17336/47/PN



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

A lanterna de parede em aço inoxidável Philips Chipmunk confere estilo e força à parede. Distribui a luz nas direções ascendente e descendente para um fantástico efeito de iluminação em toda a parede. Tudo o que tem de fazer é desfrutar do seu jardim.

Leve o design para o seu jardim

- Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Características especiais

- Instalação fácil
- Impermeável

Desfrute da vida ao ar livre

- Crie um ambiente elegante e acolhedor



Destques

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Crie um ambiente elegante

Este aplique para exterior foi concebido com base nas preferências e tendências mais actuais e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente no seu espaço exterior e criar o ambiente que sempre desejou.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Inox
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim, Jardim da frente

Características da luz

- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 105 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,389 kg
- Altura total: 118 mm
- Comprimento global: 195 mm
- Largura total: 205 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 42
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1



Data de publicação:
2025-08-06
Versão: 0.404

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com