

PHILIPS

Aplique
Stratosphere 4,5 W

myGarden

4000 K

Antracite

À prova de água



17354/93/P3



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

A lanterna de parede LED Philips Stratosphere para exterior em cinzento antracite é fabricada em alumínio fundido de longa duração. O seu design irradia uma luz brilhante frontal difusa.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Instalação fácil
- Impermeável
- Vida útil longa até 30 anos

Destaques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa (30 anos)



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 30 000 horas (o equivalente a 30 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria o ambiente de luz perfeito na sua casa.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Temperatura da cor: 4000 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,365 kg
- Altura total: 63 mm
- Comprimento global: 203 mm
- Largura total: 68 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 44
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branco fria
- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696161388
- Peso líquido: 0,37 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 9,3 cm
- Comprimento: 7,3 cm
- Largura: 21,1 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.552

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com