

PHILIPS

Aplique Buxus 4,5 W

myGarden

2700 K

Inox

À prova de água



17357/47/PO



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique LED Philips Buxus em aço inoxidável confere estilo e força à sua parede. O seu design elegante e circular emite uma luz LED branca quente em abundância nas direções ascendente e descendente para iluminar toda a parede.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

Leve o design para o seu jardim

- Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- Compatível com reguladores na parede
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Instalação fácil
- Impermeável
- Vida útil longa



Destaques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Compatível com reguladores na parede



Ajuste o brilho desta luz Philips com um regulador na parede (não incluído) para definir o ambiente na divisão, realçar uma característica na sua casa e muito mais.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 112 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,659 kg
- Altura total: 140 mm
- Comprimento global: 101 mm
- Largura total: 126 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 35
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 525
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 4,5
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 2

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696159408
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,74 kg
- Altura: 15,6 cm
- Comprimento: 10,6 cm
- Largura: 13,1 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.558

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com