

# PHILIPS

Aplique Skua 42 W  
E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



17382/30/PN



## Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Leve o estilo vintage para o seu espaço exterior com esta lanterna de parede Skua da Philips. O design retro permite-lhe desfrutar dos seus momentos no exterior com elegância. O alumínio de alta qualidade e o acabamento em preto adaptam-se perfeitamente ao seu estilo pessoal.

### Concebido para o exterior

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

### Características especiais

- Impermeável

### Desfrute da vida ao ar livre

- Crie um ambiente elegante e acolhedor

# Destques

## Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

## Crie um ambiente elegante

Este aplique para exterior foi concebido com base nas preferências e tendências mais actuais e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente no seu espaço exterior e criar o ambiente que sempre desejou.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

**Área de jardim**

- Área de jardim: Jardim e terraço

**Características da luz**

- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 121 lm/W

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,935 kg
- Altura total: 218 mm
- Comprimento global: 344 mm
- Largura total: 300 mm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 42
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718696165843
- Peso líquido: 0,94 kg
- Peso bruto: 1,46 kg
- Altura: 24,4 cm
- Comprimento: 33,1 cm
- Largura: 36,1 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.534

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)