

PHILIPS

Aplique Actea 12 W

myGarden

2700 K

Preto

À prova de água



17390/30/P0



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique para exterior LED Actea da Philips em preto mantém um painel redondo de luz branca quente poderosa numa estrutura elegante em alumínio fundido duradouro. Uma obra de arte de luminosidade para pendurar na sua parede e iluminar o seu espaço exterior.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora

Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- LED de alta potência
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Impermeável
- Vida útil longa

Destaques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

LED de alta potência



A iluminação para exterior da Philips utiliza a tecnologia de ponta LED mais actual. Esta oferece um forte fluxo luminoso, uma iluminação de alta qualidade e uma duração prolongada.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (econômica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 138 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,55 kg
- Altura total: 74 mm
- Comprimento global: 189 mm
- Largura total: 189 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 83
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 12 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696165928
- Peso líquido: 0,55 kg
- Peso bruto: 0,66 kg
- Altura: 20,4 cm
- Comprimento: 8,6 cm
- Largura: 19,6 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.574

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com