

PHILIPS

Aplique Samondra
12 W

myGarden

4000 K

Antracite

À prova de água



17391/93/P3



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O aplique LED para exterior Samondra da Philips é fabricado em alumínio antracite de alta qualidade e longa duração. O design familiar em forma de caixa de comprimidos emite luz branca suave difusa potente em todas as direções para uma iluminação clara das áreas exteriores.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora

Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- LED de alta potência
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Impermeável
- Vida útil longa

Destaques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

LED de alta potência



A iluminação para exterior da Philips utiliza a tecnologia de ponta LED mais actual. Esta oferece um forte fluxo luminoso, uma iluminação de alta qualidade e uma duração prolongada.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (econômica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Temperatura da cor: 4000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,625 kg
- Altura total: 190 mm
- Comprimento global: 190 mm
- Largura total: 90 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 83
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branco fria
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 12 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696165997
- Peso líquido: 0,63 kg
- Peso bruto: 0,74 kg
- Altura: 20,4 cm
- Comprimento: 10,1 cm
- Largura: 19,6 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.684

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com