PHILIPS

Aplique Samondra 12 W

myGarden

2700 K

Antracite

À prova de água

17392/93/P0

É sempre recebido em casa com luz

O aplique Philips Samondra PIR é fabricado em alumínio antracite de alta qualidade e longa duração. Emite uma luz branca suave potente e difusa em todas as direções. O sensor de movimentos liga-a automaticamente quando alguém se aproxima.

Soluções de iluminação sustentáveis
- Economizadora

Leve o design para o seu jardim
- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior
- LED de alta potência
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais
- Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
- Impermeável
- Vida útil longa

Destaques

Economizadora

Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

LED de alta potência

A iluminação para exterior da Philips utiliza a tecnologia de ponta LED mais actual. Esta oferece um forte fluxo luminoso, uma iluminação de alta qualidade e uma duração prolongada.

Garantia de 5 anos para o sistema LED

Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Sensor de movimento incluído

Inclui um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas quando chega a casa ou avisa quando alguém chega. Quando o sensor deteta movimento, a lâmpada liga-se automaticamente.

Impermeável

Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa

As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base num utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim

Área de jardim
- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 138 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,720 kg
- Altura total: 227 mm
- Comprimento global: 190 mm
- Largura total: 90 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 83
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branca quente
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 12 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718696165942
- Peso líquido: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Altura: 24,4 cm
- Comprimento: 10,1 cm
- Largura: 19,6 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.542

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.