

# PHILIPS

Aplique Petronia  
12 W

myGarden

2700 K

Antracite

À prova de água



17395/93/PO



## É sempre recebido em casa com luz

A luz de exterior LED Petronia da Philips é fabricada em alumínio antracite de alta qualidade e longa duração. Emite uma luz branca suave potente e difusa em todas as direções e o sensor de movimentos liga-a automaticamente quando alguém se aproxima.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora

### Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

### Luz avançada para o exterior

- LED de alta potência
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

### Características especiais

- Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
- Impermeável
- Vida útil longa

# Destques

## Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

### Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

### LED de alta potência



A iluminação para exterior da Philips utiliza a tecnologia de ponta LED mais actual. Esta oferece um forte fluxo luminoso, uma iluminação de alta qualidade e uma duração prolongada.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED Impermeável



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

### Sensor de movimento incluído



Inclui um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas quando chega a casa ou avisa quando alguém chega. Quando o sensor deteta movimento, a lâmpada liga-se automaticamente.



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

### Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base num utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,660 kg
- Altura: 22,7 cm
- Comprimento: 19 cm
- Largura: 6,0 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 83 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200 lm
- Tecnologia da lâmpada: 176 V
- Cor da luz: branca quente
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- LED: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 12 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696165973
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,77 kg
- Altura: 24,4 cm
- Comprimento: 7,1 cm
- Largura: 19,6 cm



Data de publicação:  
2025-04-19  
Versão: 0.536

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)