PHILIPS

Aplique Calgary 60 W E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água

17479/93/PN

Ilumine a sua entrada

O aplique cilíndrico Philips Calgary com aspeto de antracite dá um ar moderno à sua parede. Ilumina a entrada com uma luz difusa e quente.

Leve o design para o seu jardim
- Opte por um estilo contemporâneo
- Opte por apliques para exterior

Combine com o seu estilo exterior
- Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

Características especiais
- Configuração fácil para todas as aplicações

Decore o seu jardim com luz
- Iluminação para exterior decorativa

Destaques

Opte por um estilo contemporâneo
Concebida na Europa, esta lâmpada tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior contemporâneo.

Opte por apliques para exterior
Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este aplique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

Concebido para utilização no exterior
Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

Configuração fácil
Iluminação para exterior decorativa
A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

Especificações

Design e acabamento
- Cor: Antracite
- Material: Vidro, Metal

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim
- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,875 kg
- Altura total: 155 mm
- Comprimento global: 140 mm
- Largura total: 100 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718696176825
- Peso líquido: 0,79 kg
- Peso bruto: 0,85 kg
- Altura: 16,5 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 14,5 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.300

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com