

# PHILIPS

Aplique Calgary 60  
W E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água

17479/93/PN



## Ilumine a sua entrada

O aplique cilíndrico Philips Calgary com aspeto de antracite dá um ar moderno à sua parede. Ilumina a entrada com uma luz difusa e quente.

### Leve o design para o seu jardim

- Opte por um estilo contemporâneo
- Opte por apliques para exterior

### Combine com o seu estilo exterior

- Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

### Características especiais

- Configuração fácil para todas as aplicações

### Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa

# Destaques

## Opte por um estilo contemporâneo

Concebida na Europa, esta lâmpada tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior contemporâneo.

## Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este applique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

## Concebido para utilização no exterior

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

## Configuração fácil

### Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Vidro, Aço inoxidável

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,875 kg
- Altura: 15,5 cm
- Comprimento: 14 cm
- Largura: 10 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- LED: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696176825
- Peso líquido: 0,79 kg
- Peso bruto: 0,85 kg
- Altura: 16,5 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 14,5 cm



Data de publicação:  
2025-04-19  
Versão: 0.295

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)