

# PHILIPS

Focos de solo/  
espigão Puled 4,6 W

myGarden

2700 K

Preto

À prova de água



17481/30/PO



## Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Este autêntico foco Philips Puled em preto acrescenta encanto ao seu jardim à noite. Projeta uma luz branca quente dando vida ao seu jardim à noite, para um jantar em família ou reuniões ao ar livre.

### Modos de luz

- Luz branca quente suave

### Combine com o seu estilo exterior

- Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

### Concebido para o exterior

- Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro

### Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- Configuração fácil para todas as aplicações

### Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa

# Destques

## Luz branca quente suave

Crie uma atmosfera confortável com luz branca quente. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias

## Concebido para utilização no exterior

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

## Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

## Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

## Configuração fácil

### Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio, Vidro

## Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Feixes de luz definidos: Sim
- Intensidade regulável: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o solo
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,584 kg
- Altura: 10,5 cm
- Comprimento: 9,7 cm
- Largura: 9,7 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 395 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 395 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 50 W
- Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
- Cor da luz: branca quente
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 5 W

- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696176849
- Peso líquido: 0,67 kg
- Peso bruto: 0,8 kg
- Altura: 21 cm
- Comprimento: 12,5 cm
- Largura: 12,5 cm



Data de publicação:  
2025-05-01  
Versão: 0.521

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)