

Aplice

Linea

LINEAR LED 2700 K

branco

LED



31231/31/PO



Decore a sua casa iluminando-a

Poupe até 80% de energia com estas suspensões lineares LED da Philips. O LED integrado fornece luz branca suave de alta qualidade, perfeita para a iluminação geral. O sistema modular facilita a conexão de várias suspensões entre si.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Vida útil longa até 20 anos
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Pode ser ligado a produtos da mesma família
- Interruptor para ligar/desligar no artigo

Destaques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 20 000 horas (o equivalente a 20 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Produto conectável



Este produto pode ser ligado a produtos semelhantes ou a qualquer outro produto da mesma família.

Interruptor para ligar/desligar no artigo



Com o interruptor integrado no candeeiro de forma discreta, pode ligar e desligar a luz facilmente.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: sintético

Duração

- Vida útil nominal: 20.000

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Interruptor para ligar/desligar no artigo: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,215 kg
- Altura: 3,6 cm
- Comprimento: 84,8 cm
- Largura: 2,5 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200 lm
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50–60 Hz
- Potência da lâmpada incluída: 13 W
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696163177
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 889 mm
- Comprimento: 35 mm
- Largura: 73 mm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.502

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com