



Decore a sua casa iluminando-a

O formato delicado e simples deste aplique e plafon LED Suede da gama myLiving da Philips é subtil e discreto, adaptando-se a todas as divisões para criar uma onda de luz branca fria.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- · Luz LED de alta qualidade
- · Luz branca fria
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

· Adequada para instalação na parede e no teto

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- · Perfeita para relaxar e socializar
- · Crie um ambiente elegante e acolhedor

Destaques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca fria



A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz suave e mais aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Esta luz da Philips oferece luz branca fria para manter a sua energia.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Instalação na parede e no teto



Instale esta lâmpada como aplique ou plafon - escolha a sua forma preferida.

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontrair e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Crie um ambiente elegante



Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Especificações

Características da lâmpada

· Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

Cor: WhiteMaterial: Plástico

Duração

Número de ciclos de funcionamento: 15.000

· Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

 Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
- · Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 97 lm/W

Diversos

Concebida especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
 Cozinha, Escritório, Garagem

· Estilo: Contemporâneo

Tipo: PlafonsEyeComfort: Sim

Outras características

· Corrente da lâmpada: 200 mA

Dimensões e peso do produto

Peso líquido: 0,6 kgAltura total: 99 mm

Comprimento global: 380 mm

· Largura total: 380 mm

Assistência

• Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

· Diâmetro: 380 mm

• Fluxo luminoso total do candeeiro: 2700

· Cor da luz: 4000

· Alimentação elétrica: AC 220-240

 Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não

· Código IP: IP20 | Proteção de dedos

 Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

· Número de fontes de luz: 4

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718291533092

Peso líquido: 0,74 kgPeso bruto: 1,16 kgAltura: 470 mm

• Comprimento: 108 mm

· Largura: 465 mm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.689

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.