

# PHILIPS

## Plafon Twirly 12 W

Plafons

2700 K

Branco



31814/31/16



## Decore a sua casa iluminando-a

Crie uma sensação natural na sua divisão com este plafon LED Twirly da gama myLiving da Philips. Este emite uma luz suave difusa para iluminar todos os cantos da sua divisão e pode ser utilizado tanto em tectos como paredes.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Vida útil longa até 15 anos
- Luz branca suave
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

### Características especiais

- Adequada para instalação na parede e no teto

### Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar
- Crie um ambiente elegante e acolhedor

# Destques

## Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

## Luz LED de alta qualidade




A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

## Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

## Luz branca suave




A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

## Instalação na parede e no teto



Instale esta lâmpada como aplique ou plafon - escolha a sua forma preferida.

## Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

## Crie um ambiente elegante



Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Totalmente adequada à instalação na parede e no tecto: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 100 mA
- Eficiência: 100 lm/W

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,4 kg
- Altura: 6,5 cm
- Comprimento: 28,7 cm
- Largura: 28,7 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 72 W
- Diâmetro: 287 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718696122822
- Peso líquido: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,68 kg
- Altura: 6,7 cm
- Comprimento: 33,4 cm
- Largura: 33,4 cm



Data de publicação:  
2025-06-05  
Versão: 0.690

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)