



# Iluminação de qualidade para uma casa acolhedora

O plafon Philips myLiving WAWEL LED vem com LED integrado para otimizar o fluxo luminoso e a uniformidade. Controle o brilho de acordo com o seu humor com as funções de memória e regulação gradual.

#### Efeito de luz

· Distribuição da luz uniforme

### Luz LED avançada

· Regulável 2700-6500 K

#### **Economizadora**

• Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais

## Destaques

#### Distribuição da luz uniforme



#### Capacidade de regulação



Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar a luz para a sua cor preferida; de branco quente (2700 K) a branco frio (6500 K).

#### Poupa 80% da energia



Economiza até 80% de energia em comparação com a sua lâmpada tradicional. Permite a recuperação do investimento e poupa o seu dinheiro ano após ano. Por isso, reduza a sua conta de electricidade e comece a poupar agora - basta ligar o interruptor.

## Especificações

#### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- · Intensidade regulável: Sim

#### Design e acabamento

- · Cor: White
- · Material: Metal, Plástico

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento:
  15.000
- · Vida útil nominal: 20.000

#### **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

#### Características da luz

- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
   80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 88 lm/W

#### **Diversos**

- Concebida especialmente para:
   Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
   Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, SceneSwitch

#### **Outras características**

· Corrente da lâmpada: 175 mA

#### Dimensões e peso do produto

Peso líquido: 1,19 kgAltura total: 69 mm

· Comprimento global: 480 mm

· Largura total: 480 mm

#### Assistência

· Garantia: 5 ano(s)

#### Especificações técnicas

- · Diâmetro: 480 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro:
  3200
- · Cor da luz: 4000/6500/2700
- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I Com ligação à terra

#### Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718696162798

Peso líquido: 1,19 kg
Peso bruto: 1,97 kg
Altura: 53,6 cm
Comprimento: 7,3 cm

· Largura: 53,6 cm



Data de publicação:

2025-08-30 Versão: 0.461 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não

constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.