


PHILIPS

Plafon Cinnabar 6 W


Plafons

2700 K

Branco



33361/31/16



Decore a sua casa iluminando-a

O Cinnabar da gama myLiving da Philips é um plafon redondo em branco que ilumina áreas da sua casa com uma onda de luz LED branca suave e acolhedora. A agradável luz difusa é melhorada por um anel que lhe confere um efeito de aura brilhante.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Luz branca suave
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar
- Crie um ambiente elegante e acolhedor

Destaques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraír e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Crie um ambiente elegante



Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (econômica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controle remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,22 kg
- Altura total: 70 mm
- Comprimento global: 250 mm
- Largura total: 250 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 9
- Diâmetro: 250 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 600
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696122778
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,4 kg
- Altura: 7,7 cm
- Comprimento: 27,4 cm
- Largura: 27,4 cm



Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.420

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com