


# PHILIPS

Plafon Cinnabar  
17 W


Plafons

4000 K

Branco



33362/31/17



## Decore a sua casa iluminando-a

O Cinnabar da gama myLiving da Philips é um plafon redondo em branco que ilumina áreas da sua casa com uma onda de luz LED branca fria e acolhedora. A agradável luz difusa é melhorada por um anel que lhe confere um efeito de aura brilhante.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Vida útil longa até 15 anos
- Luz branca fria
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

### Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar
- Crie um ambiente elegante e acolhedor

# Destques

## Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

## Luz LED de alta qualidade




A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

## Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

## Luz branca fria



A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz suave e mais aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Esta luz da Philips oferece luz branca fria para manter a sua energia.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

## Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontrair e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

## Crie um ambiente elegante



Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 142 mA
- Eficiência: 100 lm/W

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,42 kg
- Altura: 7,9 cm
- Comprimento: 32 cm
- Largura: 32 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 24 W
- Diâmetro: 320 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1700
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696125793
- Peso líquido: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,7 kg
- Altura: 8,7 cm
- Comprimento: 34,4 cm
- Largura: 34,4 cm



Data de publicação:  
2025-05-01  
Versão: 0.392

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)