

PHILIPS

Aplique Fit 2x

Apliques

2700 K

Branco

Regulável; à prova de água



34058/11/16



Cuide de si com uma luz natural maravilhosa

Instale este aplique Fit da gama Philips myBathroom na horizontal ou vertical, exatamente da forma que preferir. O difusor sintético distribui uma maravilhosa luz LED branca quente pela sua casa de banho. Os detalhes em cromado dão um toque de elegância à divisão.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Luz branca suave
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Possibilidade de montagem vertical e horizontal na parede

Concebido para a sua casa de banho

- IP44, perfeitamente adequado à sua casa de banho
- Tom de pele real com luz de alta qualidade

Destques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca suave




A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Garantia de 5 anos para o sistema LED




Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Vertical e horizontal



Este candeeiro pode ser instalado na vertical ou na horizontal, exatamente da forma que desejar.

IP44 - seguro para a casa de banho



Este candeeiro de casa de banho da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro de casa de banho foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é mais comum e ideal para utilização em casas de banho.

Tom de pele real

Este candeeiro de casa de banho da Philips reflecte as cores de uma forma natural e exacta. Exactamente da mesma forma que o sol.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal
- Cor do compartimento: Cromado

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Totalmente adequada à montagem horizontal/vertical: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Cozinha, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Intensidade regulável, À prova de água

Outras características

- Eficiência: 81 lm/W

Potência

- Tensão de entrada: SELV

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,500 kg
- Altura: 6,3 cm
- Comprimento: 33,3 cm
- Largura: 6,4 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 400
- Tecnologia da lâmpada: 230 V
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: G
- Número de lâmpadas: 2
- Potência da lâmpada incluída: 4.9
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Não
- Capacidade de substituição da fonte de luz: Fonte de luz LED substituível por um profissional
- Capacidade de substituição de equipamentos de controlo: Equipamento de controlo substituível por um profissional
- Código de proteção de entrada: IP44 | Proteção de fios, à prova de salpicos
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança II
- Número de fontes de luz: 2

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718291455349
- Peso líquido: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,65 kg
- Altura: 37,2 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Largura: 10,5 cm
- Número de material (12NC): 915004203301



Data de publicação:
2024-04-25
Versão: 0.530

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com