

PHILIPS

Foco de encastrar Donegal


Luzes encastradas

Sem lâmpada

Cobre/latão



50391/05/PN



Crie o estilo de luz certo

O foco encastrado Donegal da Philips é feita de material de alta qualidade, antipoeira e antiferrugem para uma manutenção sem esforço. Escolha a nossa lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

Características especiais

- Sem lâmpada incluída
- Troca fácil da lâmpada

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Material de alta qualidade
- Sem poeira, sem ferrugem

Destaques

Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Troca fácil da lâmpada

O novo anel de fácil de usar permite a instalação de lâmpada GU10 sem esforço.

Material de alta qualidade

Este foco encastrado é feito de materiais sintéticos de qualidade com acabamento superior. Isto garante a durabilidade e a resistência de saída elevada do lúmen.

Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Cobre
- Material: sintético

Duração

- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- Troca fácil da lâmpada: Sim
- LEDs integrados: Não
- Apenas para LED: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 114 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,112 kg
- Distância de encastramento: 100 mm
- Altura total: 42 mm
- Comprimento global: 90 mm
- Largura total: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5,5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos

- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696160862
- Peso líquido: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 158 mm
- Comprimento: 53 mm
- Largura: 103 mm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.1079

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com