

PHILIPS

Foco de parede/
teto Box 4x

Focos de parede/teto

2200-2700 K


Preto

Regulável; WarmGlow

Material de elevada qualidade



50494/30/P0



Quanto mais reduzir a intensidade, mais suave é a luz

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com os focos LED Philips WarmGlow, pode regular suavemente a iluminação até ao nível ideal. Da luz funcional brilhante a um brilho quente, acolhedor e convidativo. Quanto mais reduzir a intensidade, mais quente é a luz.

Iluminação para a sua comodidade e paz de espírito

- Obtenha uma luz LED de alta qualidade enquanto poupa energia
- Vida útil da lâmpada de até 30 anos de utilização
- Acendimento instantâneo ao ligar
- Fluxo luminoso elevado: 2000 lúmenes
- Concebidos para o conforto dos seus olhos
- Luz LED integrada
- Garantia de 5 anos para total paz de espírito

Iluminação versátil para cada momento do dia

- Mude o ambiente com o regulador de intensidade

Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal

- Material de alta qualidade e de longa duração
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce
- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima

Destaques

Luz LED economizadora

As luzes LED poupam até 80% de energia em comparação com uma iluminação tradicional com o mesmo fluxo luminoso. Quando compra uma lâmpada ou lâmpada LED Philips, começa a poupar dinheiro imediatamente. Por cada fonte de luz que substitui por uma luz LED, obterá um retorno imediato com uma conta da luz mais baixa.

Vida útil até 30 anos

As luzes LED duram mais tempo e evitam o incómodo das substituições frequentes da fonte de luz. Isto reduz significativamente o desperdício, mas também permite poupar dinheiro a longo prazo.

Acendimento instantâneo

Com os focos LED da Philips não é necessário esperar: consiga o nível total de brilho assim que os liga. A luz branca quente, realmente semelhante à incandescente, cria instantaneamente um ambiente acolhedor e convidativo.

Fluxo luminoso elevado: 2000 lúmenes

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Luz LED integrada

Este foco tem uma luz LED de alta qualidade integrada que oferece um fluxo luminoso ideal.

Garantia de 5 anos

Todos os nossos focos são construídos para durar. Vêm com uma garantia completa de 5 anos sobre o produto completo, para garantir que desfruta de iluminação de qualidade duradoura todos os dias.

Luz regulável WarmGlow

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com os focos LED Philips WarmGlow, pode criar o ambiente perfeito com o regulador de intensidade. Reduza suavemente a intensidade da luz brilhante funcional de 2700 K para a luz quente e convidativa de 2200 K para um momento aconchegante. Quanto mais reduzir a intensidade, mais quente é a luz.

Material de elevada qualidade

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

Perfeito para iluminação de acentuação

Com uma iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (40 graus), este foco LED é adequado para a iluminação de acentuação e a iluminação geral. É ideal para utilizar em cozinhas, salas de estar e salas de jantar.

Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- LEDs integrados: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200–2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 111 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,260 kg
- Altura total: 100 mm
- Comprimento global: 202 mm
- Largura total: 202 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2000
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: 2200–2700
- Alimentação elétrica: AC 220–240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 18
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 4

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696164556
- Peso líquido: 1,26 kg
- Peso bruto: 1,47 kg
- Altura: 24,8 cm
- Comprimento: 14,3 cm
- Largura: 22,1 cm



Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.611

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com