


PHILIPS

Foco de parede/
teto Pongee 3x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto



50583/30/PN



Viva o momento com alegria

Esta gama Philips myLiving Contemporary é uma gama de focos com silhuetas elegantes e uma luz de alta qualidade que corresponde às preferências, tendências e estilos de vida actuais.

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce

Concebido para o seu escritório em casa

- Para qualquer divisão no interior
- Formas naturais e reconhecíveis

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Materiais de alta qualidade

Destaques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Perfeito para iluminação de acentuação

O feixe de luz perfeito para iluminação de realce. Este foco da Philips tem o feixe de luz perfeito para iluminação de realce (lâmpada GU10 não incluída). Com a luz focada, pode realçar um detalhe ou uma característica da sua decoração interior.

Para qualquer divisão no interior

Totalmente funcional e, em simultâneo, muito elegante, este foco da Philips dará um toque decorativo a qualquer divisão da sua casa.

Formas naturais e reconhecíveis

Transições suaves e linhas curvas definem a aparência intemporal da gama myLiving da Philips. Práticos e elegantes, os focos myLiving são discretos e integram-se na perfeição em qualquer decoração de interiores contemporânea.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Montagem click!FIX: Sim
- LEDs integrados: Não

Diversos

- Concebida especialmente para:
Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,990 kg
- Altura total: 82 mm
- Comprimento global: 224 mm
- Largura total: 224 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro:
No bulb included
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 5.5W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5,5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 3

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696164846
- Peso líquido: 0,99 kg
- Peso bruto: 1,26 kg
- Altura: 24,8 cm
- Comprimento: 11,4 cm
- Largura: 24,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.724

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com